






Bauanleitung für Kastenbrücke, Nr. 2506
Instructions for the Large Girder Bridge, No. 2506
Instructions d'assemblage pour le Pont type métallique, No. 2506
Bouwbeschrijving voor Spoorbrug, No. 2506
Instrucciones de montaje para «Puente», No. 2506
Istruzione per la costruzione «Ponte a traliccio», No. 2506



Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann den Zeichnungen entsprechend mit dem Zusammenbau.
 Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.
 Pour l'assemblage, il faut suivre l'ordre alphabétique des dessins, et dans chaque dessin l'ordre numérique des pièces.
 De onderdelen volgens lettergroepen indelen en overeenkomstig de afbeeldingen monteren.
 Ordenar las piezas por el orden de las letras indicadas para empezar con el montaje siguiendo el croquis.
 Prego mettere insieme i pezzi singoli secondo gruppi alfabetici, poi cominciare il montaggio corrispondente ai disegni.

Inhalt/Contents/Contenu/Inhoud	12333 = 8 x	12363 = 1 x	12371 = 2 x
	12352 = 6 x	12364 = 7 x	12372 = 2 x
		12365 = 2 x	12373 = 10 x
	12358 = 2 x	12366 = 4 x	12374 = 4 x
	12359 = 2 x	12367 = 4 x	12375 = 4 x
	12360 = 1 x	12368 = 2 x	12376 = 2 x
	12361 = 1 x	12369 = 1 x	12490 = 2 x
	12362 = 1 x	12370 = 2 x	

Unsere Erzeugnisse entsprechen den Sicherheitsanforderungen an Spielzeug und dürfen deshalb das Verbandszeichen DIN tragen.



Zum Erwerb dieses VOLLMER-Bausatzes gratulieren wir Ihnen. Sie haben beim Zusammenfügen bestimmt viel Freude, weil alles paßt und somit keine Nacharbeit erforderlich ist.
 Ein erstklassiger Kunststoff-Kleber gehört dazu, um jede Enttäuschung auszuschließen.
VOLLMER Superelement S 30 und **Supranol 2000** – die giftfreien Superkleber – kleben sauber und verschweißen dauerhaft. Durch hohen Verzugvermeidungseffekt wird vorzeitiges Austrocknen verhindert.
Superelement S 30 mit handlichem Pinselverschluß für großflächige Teile.
Supranol 2000 mit Feinkanüle für punktgenaues Arbeiten in der ergonomisch richtig geformten Flasche.
 Irrtum und Änderungen vorbehalten.

